


**Garant****Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 0608/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260032 0608/06
GTIN	4045197978790
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Halsbredde $L_4$	6 mm
Spændehøjde $L_2$	7 mm
Plattestørrelse	6 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Mindste forborings-Ø $D_{\min}$	8 mm
Hovedlængde $L_1$	21,5 mm
Midterforskydning $L_3$	4,2 mm
Samlet længde $L$	100 mm
ISO-kode holder	A0608H SCLCR/L06
Skaft-Ø $D_s$	8 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

---

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500