


Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 1012/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260032 1012/06
GTIN	4045197979018
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Spændehøjde L_2	11 mm
Samlet længde L	125 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Hovedlængde L_1	32,5 mm
Halsbredde L_4	10 mm
ISO-kode holder	A1012K SCLCR/L06
Mindste forborings-Ø D_{min}	13 mm
Plattestørrelse	6 mm
Midterforskydning L_3	6,9 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	12 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500