

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 1216/06mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 260033 1216/06 |
| GTIN | 4045197979063 |
| Artikelklasse | 21T |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Hovedlængde L_1 | 42 mm |
| Vendeplatteskruesæt | 269028 7 |
| Mindste forborings-Ø D_{min} | 16 mm |
| Halsbredde L_4 | 12 mm |
| passende vendeskærsplatter | CC.. 0602.. |
| ISO-kode holder | A1216M SCLCR/L06 |
| Plattestørrelse | 6 mm |
| Indstillingsvinkel κ | 95 grader |
| Midterforskydning L_3 | 8,9 mm |
| Spændehøjde L_2 | 15 mm |
| Samlet længde L | 150 mm |
| Skaft-Ø D_5 | 16 mm |
| Norm | Fabriksstandard |
| Indsatstype | Venstre |
| Indv. drejedybde op til | 3×D |
| Indvendig køling | ja |
| Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt |

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500