

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 0810/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260033 0810/06
GTIN	4045197979049
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	6 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Mindste forborings-Ø D_{min}	11 mm
Spændehøjde L_2	9 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Plattestørrelse	6 mm
ISO-kode holder	A0810J SCLCR/L06
Hovedlængde L_1	27 mm
Halsbredde L_4	8 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Samlet længde L	110 mm
Skaft-Ø D_5	10 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500