

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 1012/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260033 1012/06
GTIN	4045197979056
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{\min}	13 mm
passende vendeskærplatter	CC.. 0602..
Samlet længde L	125 mm
Midterforskydning L_3	6,9 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Hovedlængde L_1	32,5 mm
Plattestørrelse	6 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Spændehøjde L_2	11 mm
Halsbredde L_4	10 mm
ISO-kode holder	A1012K SCLCR/L06
Skaft-Ø D_5	12 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500