

**Garant****Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 0810/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260343 0810/07
GTIN	4045197979100
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Hovedlængde $L_1$	22,5 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	12,5 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Plattestørrelse	7 mm
ISO-kode holder	A0810H SDUCR/L07
Halsbredde $L_4$	7 mm
Spændehøjde $L_2$	9 mm
Midterforskydning $L_3$	6,5 mm
Samlet længde $L$	100 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Indstillingsvinkel $\kappa$	93 grader
Nyttedybde $T$	4,4 mm
Skaft-Ø $D_s$	10 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500