

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 1216/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260342 1216/07
GTIN	4045197979094
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Halsbredde L_4	12 mm
ISO-kode holder	A1216M SDUCR/L07
Plattestørrelse	7 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	18 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Spændehøjde L_2	15 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Midterforskydning L_3	11 mm
Samlet længde L	150 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Hovedlængde L_1	40,5 mm
Nyttedybde T	4,9 mm
Skaft-Ø D_s	16 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500