

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 0810/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260342 0810/07
GTIN	4045197979070
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	100 mm
Spændehøjde L ₂	9 mm
Hovedlængde L ₁	22,5 mm
Plattestørrelse	7 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	12,5 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Halsbredde L ₄	7 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
ISO-kode holder	A0810H SDUCR/L07
Midterforskydning L ₃	6,5 mm
Nyttedybde T	4,4 mm
Skaft-Ø D _s	10 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500