

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 1012/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260342 1012/07
GTIN	4045197979087
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	A1012K SDUCR/L07
Halsbredde L ₄	9 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Hovedlængde L ₁	27,5 mm
Samlet længde L	125 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	15,5 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Spændehøjde L ₂	11 mm
Midterforskydning L ₃	9 mm
Plattestørrelse	7 mm
Nyttedybde T	5,9 mm
Skaft-Ø D _s	12 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500