

**Garant****Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 1012/07mm****Bestillingsdata**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 260343 1012/07 |
| GTIN                | 4045197979117  |
| Artikelklasse       | 21T            |

**Teknisk beskrivelse**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Vendeplatteskruesæt                   | 269028 7         |
| passende vendeskærsplatter            | DC.. 0702..      |
| Halsbredde L <sub>4</sub>             | 9 mm             |
| ISO-kode holder                       | A1012K SDUCR/L07 |
| Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub> | 15,5 mm          |
| Indstillingsvinkel κ                  | 93 grader        |
| Hovedlængde L <sub>1</sub>            | 27,5 mm          |
| Plattestørrelse                       | 7 mm             |
| Samlet længde L                       | 125 mm           |
| Spændehøjde L <sub>2</sub>            | 11 mm            |
| Midterforskydning L <sub>3</sub>      | 9 mm             |
| Nyttedybde T                          | 5,9 mm           |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>                | 12 mm            |
| Norm                                  | Fabriksstandard  |
| Indsatstype                           | Venstre          |
| Indv. drejedybde op til               | 3×D              |
| Indvendig køling                      | ja               |

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Anvendelse  | Langsgående drejning, indvendigt |
| Produkttype | Borestang                        |

---

## Tilbehør

|  |            |
|--|------------|
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8             | 674248 TX8 |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500 |