

Mitutoyo**Miniprocessor/ printer DP-1 VA, Type: DP1VA****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	498701 DP1VA
GTIN	4946368728476
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Hurtig, støjsvag dataprinter. Store, let læselige skrifttegn. Tidsstyret indlæsning af måleværdier (urfunktion). Dataregistrering af op til 9999 værdier. Termoprinterpapir med langtidsholdbarhed. Meget kompakt. Starter med et tryk på en knap. Mulighed for drift via 6 V-strømforsyning, akku eller batterier. Mulighed for datalogger-funktion med tidsstempel, udskrivning og dataoverførsel samtidigt. Kompatibel med måleudstyr med Digimatic 2-format.

Data, der kan udskrives: Måleværdier; GO/NG-værdier, dataantal, maks./min.-værdi, område; middelværdi, standardafvigelse, antal nogo-styk, nogo-styk i procent, procesvneindeks, histogram, indgrebsgrænser; dato og klokkeslæt.

Anvendelse:

Opstilling, udskrift og statistisk analyse af måledata fra små måleværktøjer med Digimatic-interface.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 rulle termopapir, bæresele og strømforsyning.

Specialtilbehør:

Termopapir nr. 498710, fodkontakt nr. 498780. Akku (4 stk.) nr. 081570 str. LR6, batterier (4 stk.) nr. 081561 str. LR6.

Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Akkudrevet
Interface	Digimatic-interface
Interface	RS232C-interface
Produkttype	Dataprinter

Tilbehør

Termo-registreringspapir- sæt med 5 dele til nr. 498700 Type VR	498710 VR
Sæt med NiMH-cellebatteri, genopladeligt International konstruktionsstørrelse LR6	081570 LR6
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081561 LR6
Fodkontakt til dataoverførselsstik	498780