



Momentskruetrækker uden skala, ESD, Maks. moment: 120cNm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659954 120
GTIN	4013288179487
Artikelklasse	63F

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftform-greb med ubesværet overførsel af det nødvendige moment. Med **Rapidaptor**-hurtigskifteholder til 1/4 tomme bits med C 6,3- og E 6,3-skaft.

Det ønskede moment kan indstilles ved hjælp af en momenttester (nr. 654300 – 654460) og en 6-kant-topnøgle str. 7 (hhv. str. 10 ved str. 600). **Fra fabrikken er skruetrækkeren indstillet til den hyppigst anvendte momentværdi.**

Værktøjsgreb af afledende kunststof, **ESD-egnet**.

Funktion:

Når det indstillede tilspændingsmoment nås, udløser skruetrækkeren med tydelig lyd, og man mærker et tydeligt klik. Momentet er ubegrænset, når man løsner.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Rapidaptor friløbskoblingskaft fås via vores eShop (nr. 675035 str. 6,3F).

Teknisk beskrivelse

Indstillet moment	0,3 Nm
1 omdrejning (360°) svarer til	10 cNm
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Momentområde	30 - 120 cNm
Maks. moment	120 cNm

Momentområde	0,3 - 1,2 Nm
Bitholder	D 6,3
Bitholder	F 6,3
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Samlet længde L	155 mm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	forudindstillet
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Målemetode	Moment
Norm	DIN EN ISO 6789
Reverserbar aflæsning	cNm
Indstilling af udløsningsværdi	uden indstillingskala (kræver testapparat)
Feedback	udløsning
Vægt	122 g
Kalibrering	O6
Tilspændingsretning	Højrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Producentbetegnelse	7400 ESD pre-set, 105 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Moment, fast indstillet	nej
Produkttype	Momentskruetrækker

Services

Kalibrering og indstilling Momentskruetrækker uden skala
Maks. moment 0,04-20 Nm

020170 0,04-20

