



## Videoinspektionssystem EVOCam II, Type: ECO2501



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	491895 ECO2501
GTIN	2050001956811
Artikelklasse	49B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Digitalt Full-HD mikroskop med brillant live-videobilledkvalitet til præcis forstørrelse af objekter. Diverse ekstra vidvinkel- og præcisionsobjektiver muliggør op til 300× forstørrelse med konstant billedskarphed.

- **Brillante Full-HD videobilleder (1080 p / 60 fps).**
- **Stort optisk zoomområde på 30 : 1 med mange forstørrelsesmuligheder (op til 300×) og 12 gange digitalzoom.**
- **Nem billedlagring valgfrit på eksternt medium (USB-stik) eller tilkøbt softwareløsning (Vifox). Integreret USB3-interface.**
- **Kvalitetsoptik med moderne digitalteknologi.**
- **Hurtig, professionel billedfremstilling med pålidelige resultater.**
- **Integreret ringlys med 8 lysdioder.**
- **Førsteklasses stativvarianter, der giver præcision og stabilitet.**
- **24 tommer Full-HD-monitor med HDMI-indgang.**

bordstativ.

#### Anvendelse:

Videoinspektionssystem til varemottagelse, produktion og udvikling. Stort, detaljenøjagtigt livebillede til permanente arbejdspladser og til samtidig brug af flere brugere.

#### Leveringsomfang:

Inklusive Full-HD-farvemonitor 24 tommer, USB-stick.  
Objektiv 0,62×.

#### Specialtilbehør:

EVO Cam II betjeningskonsol nr. 491898, LED-gennemlys, WiFi-Transmitter-dongle og flere objektiver (0,45 × / 1,00 ×). Skydebord 100 × 100.

## Teknisk beskrivelse

Opløsning, enkeltbilleder maks.	1920×1080 px
Opløsning, livebillede maks.	1920×1080 px
Objektiv-Ø	55 mm
Vægt	23 kg
Forstørrelse (x gange)	3,1 - 93
Stativ	bordstativ
Arbejdsafstand	106 mm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Videoinspektionssystem

## Tilbehør

EVOcam II betjeningskonsol Type ECX155	491898 ECX155
----------------------------------------	---------------