



Videoinspektionssystem EVOcam II, Type: ECO2CE1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	491895 ECO2CE1
GTIN	2050001956835
Artikelklasse	49B

Beskrivelse

Udførelse:

Digitalt Full-HD mikroskop med brillant live-videobilledkvalitet til præcis forstørrelse af objekter. Diverse ekstra vidvinkel- og præcisionsobjektiver muliggør op til 300× forstørrelse med konstant billedskarphed.

- **Brillante Full-HD videobilleder (1080 p / 60 fps).**
- **Stort optisk zoomområde på 30 : 1 med mange forstørrelsesmuligheder (op til 300×) og 12 gange digitalzoom.**
- **Nem billedlagring valgfrit på eksternt medium (USB-stik) eller tilkøbt softwareløsning (Vifox). Integreret USB3-interface.**
- **Kvalitetsoptik med moderne digitalteknologi.**
- **Hurtig, professionel billedfremstilling med pålidelige resultater.**
- **Integreret ringlys med 8 lysdioder.**
- **Førsteklasses stativvarianter, der giver præcision og stabilitet.**
- **24 tommer Full-HD-monitor med HDMI-indgang.**

Variabel ledarm.

Anvendelse:

Videoinspektionssystem til varemottagelse, produktion og udvikling. Stort, detaljenøjagtigt livebillede til permanente arbejdspladser og til samtidig brug af flere brugere.

Leveringsomfang:

Inklusive Full-HD-farvemonitor 24 tommer, USB-stick.
Objektiv 0,62×.

Specialtilbehør:

EVO Cam II betjeningskonsol nr. 491898, LED-gennemlys, WiFi-Transmitter-dongle og flere objektiver (0,45 x / 1,00 x). Objektiver (4 diopt / 5 diopt).

Teknisk beskrivelse

Opløsning, livebillede maks.	1920×1080 px
Objektiv-Ø	55 mm
Stativ	Ledarm
Arbejdsafstand	106 mm
Forstørrelse (x gange)	3,1 - 93
Opløsning, enkeltbilleder maks.	1920×1080 px
Vægt	10 kg
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Videoinspektionssystem

Tilbehør

EVOcam II betjeningskonsol Type ECX155	491898 ECX155
--	---------------