



Video-inspektionssystem EVOcam II med LED-vinkeloptik, Type: ECO2504



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	491896 ECO2504
GTIN	2050001956859
Artikelklasse	49B

Beskrivelse

Udførelse:

Digitalt Full-HD mikroskop med brilliant live-videobilledkvalitet til præcis forstørrelse af objekter. Diverse ekstra vidvinkel- og præcisionsobjektiver muliggør op til 300× forstørrelse med konstant billedskarphed.

- **Brillante Full-HD videobilleder (1080 p / 60 fps).**
- **Stort optisk zoomområde på 30 : 1 med mange forstørrelsesmuligheder (op til 300×) og 12 gange digitalzoom.**
- **Nem billedlagring valgfrit på eksternt medium (USB-stik) eller tilkøbt softwareløsning (Vifox). Integreret USB3-interface.**
- **Kvalitetsoptik med moderne digitalteknologi.**
- **Hurtig, professionel billedfremstilling med pålidelige resultater.**
- **Integreret ringlys med 8 lysdioder.**
- **Førsteklasses stativvarianter, der giver præcision og stabilitet.**
- **24 tommer Full-HD-monitor med HDMI-indgang.**

Multi-Axis-søjlestander (uden basisplade), fokusmodul.

Anvendelse:

Videoinspektionssystem til varemodtagelse, produktion og udvikling. Stort, detaljenøjagtigt livebillede til permanente arbejdspladser og til samtidig brug af flere brugere.

Leveringsomfang:

Inklusive Full-HD-farvemonitor 24 tommer, USB-stick.

Specialtilbehør:

EVO Cam II betjeningskonsol nr. 491898, LED-gennemlys, WiFi-Transmitter-dongle og flere objektiver (0,45 × / 1,00 ×). Basisplade nr. 491889.

Teknisk beskrivelse

Stativ	Søjlestativ
Forstørrelse (x gange) ved lodret blikvinkel	28 - 151
Vægt	35,5 kg
Arbejdsafstand ved skrå blikvinkel	35,5 mm
Opløsning, livebillede maks.	1920×1080 px
Opløsning, enkeltbilleder maks.	1920×1080 px
Forstørrelse (x gange) ved skrå blikvinkel	19 - 105
Arbejdsafstand ved lodret blikvinkel	56,5 mm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Videoinspektionssystem

Tilbehør

EVOCam II betjeningskonsol Type ECX155	491898 ECX155
Basisplade til søjlestativ	491889