

INNOVATEST

Hårdhedstester Mikro-Vickers, Type: 401



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

495081 401

GTIN

Artikelklasse

49G

Beskrivelse

Udførelse:

Testkraftvalget vælges via betjeningspanel, testforløbet kører automatisk. **Hårdhedsværdiberegningen** sker direkte vha. elektronisk målemikroskop. 4 objektiver indtil 600 gange forstørrelse. Modulopbygning muliggør en senere udbygning hen til det automatiske system. Fuldautomatisk revolverhoved for op til 6 positioner (4 objektiver + 2 indtryksenheder).

Norm:

EN ISO 6507, EN ISO 6506, EN ISO 4545 und ASTM E-384.

Leveringsomfang:

Driftsklart basisudstyr: Diamant-pyramide 136° inklusive ASTM. ISO-testcertifikat og forsendelsesemballage.

Manuelt krydsbord, vandring 25×25 mm, objektiver 10× og 50×.

Bemærk:

Levering vil blive opkrævet separat. Mulighed for DAkkS-kalibrering på opstillingsstedet. Udførelse med integreret PC samt yderligere tilbehørsdele og hårdhedstestmaskiner på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

integreret printer

ja

Længde	525 mm
Interface	USB
Testmetode	Vickers-Makro / Knoop
Betjening	motoriseret
Display	6,5 tommer HD-farve-touchscreen
maksimal prøvebredde	170 mm
Vægt	75 kg
Hovedbelastning, prøvekraft	0,01 - 2 kg
Aflæsning	0,1 HV
Højde	688 mm
Bredde	323 mm
Strømforsyning	220-240 V / 50 Hz
Hårdhedsværdivisning	5 digits
maksimal prøvehøjde	125 mm
Energiforsyning	Med kabel
integreret elektronisk målemikroskop	ja
Forstørrelse op til (x gange)	600
Antal objektiver	4
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Produkttype	Hårdhedstester