

● INNOVATEST®

Hårdhedstester Rockwell FENIX, Type: 200AR**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	495071 200AR
GTIN	2050001957252
Artikelklasse	49G

Beskrivelse**Udførelse:**

Rockwell-hårdhedstester med utrolig høj præcision. Stiv maskinramme også til krævende værkstedsindsats. Udløsning af prøvebelastningen vha. vægtbelastningssystem. Strømforsyning er ikke nødvendig.

Norm:

DIN EN ISO 6508 og ASTM E-18

Leveringsomfang:

Hårdhedssammenligningsplade HRC med mønster. Driftsklart basisudstyr: Rockwell-konus 120°, støttebord plan Ø = 60 mm. Inklusive forsendelsesemballage.

Bemærk:

Levering opkræves separat. Kontakt din fagrådgiver vedr. kalibrering af de påkrævede belastningstrin og procedurer. Yderligere tilbehør som f.eks. prismestøtter fås på anmodning.

Teknisk beskrivelse

Forbelastning, prøvekraft	10 kg
Bredde	270 mm
Strømforsyning	100 – 240 V / 50-60 Hz / 3A

Vægt	122 kg
Aflæsning	1 HR
Hovedbelastning, prøvekraft	60, 100, 150 kg
Display	Analoge måleure
maksimal prøvehøjde	260 mm
Rockwell skalaer	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Længde	550 mm
Testmetode	Rockwell
maksimal prøvebredde	150 mm
Betjening	manuelt
Højde	765 mm
Energiforsyning	Med kabel
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Produkttype	Hårdhedstester