

● INNOVATEST®

Hårdhedstester Rockwell FENIX, Type: 200ACL



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	495071 200ACL
GTIN	2050001957245
Artikelklasse	49G

Beskrivelse

Udførelse:

Rockwell-hårdhedstester med utrolig høj præcision. Stiv maskinramme også til krævende værkstedsindsats. Prøvebelastningsudløsning i lukket reguleringskreds (**belastningscelle, closed-loop-system**).

Norm:

DIN EN ISO 6508 og ASTM E-18

Leveringsomfang:

Hårdhedssammenligningsplade HRC med mønster. Driftsklart basisudstyr: Rockwell-konus 120°, støttebord plan Ø = 60 mm. Inklusive forsendelsesemballage.

Bemærk:

Levering opkræves separat. Kontakt din fagrådgiver vedr. kalibrering af de påkrævede belastningstrin og procedurer. Yderligere tilbehør som f.eks. prismestøtter fås på anmodning.

Teknisk beskrivelse

Rockwell skalaer	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Vægt	104 kg
Højde	765 mm

Hovedbelastning, prøvekraft	60, 100, 150 kg
Strømforsyning	100 – 240 V / 50-60 Hz / 3A
Aflæsning	1 HR
Bredde	270 mm
maksimal prøvehøjde	260 mm
Forbelastning, prøvekraft	10 kg
maksimal prøvebredde	150 mm
Længde	555 mm
Betjening	motoriseret
Testmetode	Rockwell
Display	Analoge måleure
Energiforsyning	Med kabel
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Produkttype	Hårdhedstester