



Indvendigt aftrækkersortiment i KUKKO L-BOXX®, Type: 25A



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	882500 25A
GTIN	4021176013058
Artikelklasse	83U

Beskrivelse

Udførelse:

Består af indvendig aftrækker og modhold. **Indvendig aftrækker** med 2-delt spændekæbe og spredestykke.

Modhold af kvalitetsværktøjsstål, med kraftig spindel, spændemøtrik og knebelgreb. Indbygget trykleje gør det lettere at aktivere modholdsmøtrikken (str. 1 uden trykleje). Sortimenterne leveres i KUKKO L-BOXX® str. 136.

Anvendelse:

Til korrekt udtrækning af kuglelejer og lignende. Også kuglelejer, der sidder meget tæt ved basen, trækkes nemt og hurtigt ud. (Til aftrækning skrues spindel på modholdet på kilespindel på den indvendige aftrækker).

Indhold:

1 indvendig udtrækker 882600 af hver: Str. 1–6
1 modhold 882800: str. 1 og 2

Teknisk beskrivelse

Vægt inklusive kasse	6,4 kg
Til borer	12 - 46 mm

Produkttype

Toarmet aftrækker

Tilbehør

Indvendig aftrækker, enkelt Type 1

882600 1

Indvendig aftrækker, enkelt Type 4

882600 4

Indvendig aftrækker, enkelt Type 2

882600 2

Modhold, enkelt Type 2

882800 2

Indvendig aftrækker, enkelt Type 5

882600 5

Indvendig aftrækker, enkelt Type 3

882600 3

Indvendig aftrækker, enkelt Type 6

882600 6

Modhold, enkelt Type 1

882800 1