



Stift- og kuglelejeaftrækkersortiment



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	882020
GTIN	4021176507779
Artikelklasse	83U

Beskrivelse

Udførelse:

Stabil udtrækker (forzinket) med ergonomisk formet glidehammer.

Anvendelse:

Til af- og udtrækning af dele med indvendigt gevind (konus- eller passtifter) eller kuglelejer. I forbindelse med korrekt adapter eller indvendig aftrækker trækkes delen, der skal trækkes af, trukket af med kraftige slag med glidehammeren.

Leveringsomfang:

Stift- og kuglelejeaftrækker med kunststofkuffert (370×320×75 mm) med 10 gevindindsatser (M3 – M18), 2 forbindelsesadaptere til indvendige udtrækkere og 5 indvendige aftrækkere (Ø 6 – 19 mm).

Teknisk beskrivelse

Slagmasse	0,9 kg
Indvendig aftrækker til Ø	6 – 10; 8 – 12; 10 – 14; 12 – 16; 14 – 19 mm
Adapter til indvendig aftrækker	M7×M12; M10×M12

Slagvej	150 mm
Passer til gevind	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18
Produkttype	Stiftatrækker