



Leje-monterings Sortiment i kunststofkuffert



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	884000
GTIN	2050001004338
Artikelklasse	86H

Beskrivelse

Udførelse:

Let og alligevel meget robust aluminiumsslagmuffe kombineret med 33 ekstremt slagfaste slagringe til udvendig leje-Ø fra 26 til 110 mm eller indvendig Ø fra 10 til 50 mm.
Rekylfri hammer med nylonindsatser.
Leveres i kunststofkuffert.

Overblik:

- **Til montering af lejer på akslen, i kabinettet eller på aksel og hus samtidigt.**
- **Slagringenes indvendige og udvendige diameter er præcist afstemt med dimensionerne på valselejerne.**
- **Ekstremt slagfast materiale giver en lang levetid for slagringe og slagmuffer.**
- **Slagringene presses på slagmufferne, så slagringene ikke kan løsnes uafhængigt af hinanden.**
- **Også egnet til montering af muffer, tætninger, remskiver osv.**
- **Egnet til 222 forskellige størrelser af valselejer.**
- **simatool Fitting Tool FT-P er det ideelle supplement til arbejde med presser og montagekræfter på op til 5 tons.**
- **Hurtig, præcis og sikker montering af lejer og pakninger.**
- **Slagringene er tydeligt afmærkede, så de er hurtige og nemme at finde.**
- **Alle komponenter fra kabinettet fås som reservedele.**
- **Rullelejerne har en betydeligt længere levetid ved korrekt montering.**

- Takket være FT-Ps specialadapter DC kan C-ringene på simatool FT 33 også bruges på presser.

Anvendelse:

Hurtigt, præcis og sikker montering af (valse-)lejer via **ensartet kraftoverførsel** til lejet. Også til monterings af bøsninger, tætningsringe og remskiver.

Indhold:

3 slagmuffer, Ø 25; 40; 60 mm.

1 sæt slagringe, indvendig Ø 10 mm (udvendig Ø 26; 30; 35 mm)

1 sæt slagringe, indvendig Ø 12 mm (udvendig Ø 28; 32; 37 mm)

1 sæt slagringe, indvendig Ø 15 mm (udvendig Ø 32; 35; 42 mm)

1 sæt slagringe, indvendig Ø 17 mm (udvendig Ø 35; 40; 47 mm)

1 sæt slagringe, indvendig Ø 20 mm (udvendig Ø 42; 47; 52 mm)

1 sæt slagringe, indvendig Ø 25 mm (udvendig Ø 47; 52; 62 mm)

1 sæt slagringe, indvendig Ø 30 mm (udvendig Ø 55; 62; 72 mm)

1 sæt slagringe, indvendig Ø 35 mm (udvendig Ø 62; 72; 80 mm)

1 sæt slagringe, indvendig Ø 40 mm (udvendig Ø 68; 80; 90 mm)

1 sæt slagringe, indvendig Ø 45 mm (udvendig Ø 75; 85; 100 mm)

1 sæt slagringe, indvendig Ø 50 mm (udvendig Ø 80; 90; 110 mm).

Reservedel:

Ekstra slagringe nr. 884005.

Teknisk beskrivelse

Produkttype

Slagmuffe

Tilbehør

Ekstra slagring Indvendig/udvendig Ø A10/26 mm	884005 A10/26
Ekstra slagring Indvendig/udvendig Ø A10/30 mm	884005 A10/30
Ekstra slagring Indvendig/udvendig Ø A10/35 mm	884005 A10/35
Ekstra slagring Indvendig/udvendig Ø A12/28 mm	884005 A12/28
Ekstra slagring Indvendig/udvendig Ø A12/32 mm	884005 A12/32
Ekstra slagring Indvendig/udvendig Ø A12/37 mm	884005 A12/37
Ekstra slagring Indvendig/udvendig Ø A15/32 mm	884005 A15/32
Ekstra slagring Indvendig/udvendig Ø A15/35 mm	884005 A15/35
Ekstra slagring Indvendig/udvendig Ø A15/42 mm	884005 A15/42

Ektra slagring Indvendig/udvendig Ø A17/35 mm	884005 A17/35
Ektra slagring Indvendig/udvendig Ø A17/40 mm	884005 A17/40
Ektra slagring Indvendig/udvendig Ø A17/47 mm	884005 A17/47
Ektra slagring Indvendig/udvendig Ø B20/42 mm	884005 B20/42
Ektra slagring Indvendig/udvendig Ø B20/47 mm	884005 B20/47
Ektra slagring Indvendig/udvendig Ø B20/52 mm	884005 B20/52
Ektra slagring Indvendig/udvendig Ø B25/47 mm	884005 B25/47
Ektra slagring Indvendig/udvendig Ø B25/52 mm	884005 B25/52
Ektra slagring Indvendig/udvendig Ø B25/62 mm	884005 B25/62
Ektra slagring Indvendig/udvendig Ø B30/55 mm	884005 B30/55
Ektra slagring Indvendig/udvendig Ø B30/62 mm	884005 B30/62
Ektra slagring Indvendig/udvendig Ø B30/72 mm	884005 B30/72
Ektra slagring Indvendig/udvendig Ø C35/62 mm	884005 C35/62
Ektra slagring Indvendig/udvendig Ø C35/72 mm	884005 C35/72
Ektra slagring Indvendig/udvendig Ø C35/80 mm	884005 C35/80
Ektra slagring Indvendig/udvendig Ø C40/68 mm	884005 C40/68
Ektra slagring Indvendig/udvendig Ø C40/80 mm	884005 C40/80
Ektra slagring Indvendig/udvendig Ø C40/90 mm	884005 C40/90
Ektra slagring Indvendig/udvendig Ø C45/75 mm	884005 C45/75
Ektra slagring Indvendig/udvendig Ø C45/85 mm	884005 C45/85
Ektra slagring Indvendig/udvendig Ø C45/100 mm	884005 C45/100
Ektra slagring Indvendig/udvendig Ø C50/80 mm	884005 C50/80
Ektra slagring Indvendig/udvendig Ø C50/90 mm	884005 C50/90
Ektra slagring Indvendig/udvendig Ø C50/110 mm	884005 C50/110