



## Indvendigt aftrækkersortiment i KUKKO L-BOXX®, Type: 25C



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	882500 25C
GTIN	4021176013218
Artikelklasse	83U

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Består af indvendig aftrækker og modhold. **Indvendig aftrækker** med 2-delt spændekæbe og spredestykke.

**Modhold** af kvalitetsværktøjsstål, med kraftig spindel, spændemøtrik og knebelgreb. Indbygget trykleje gør det lettere at aktivere modholdsmøtrikken (str. 1 uden trykleje). Sortimenterne leveres i KUKKO L-BOXX® str. 136.

#### Anvendelse:

Til korrekt udtrækning af kuglelejer og lignende. Også kuglelejer, der sidder meget tæt ved basen, trækkes nemt og hurtigt ud. (Til aftrækning skrues spindel på modholdet på kilespindel på den indvendige aftrækker).

#### Indhold:

1 indvendig udtrækker 882600 af hver: str. 1–7 og 10  
1 modhold 882800: str. 1; 2 og 4

### Teknisk beskrivelse

Vægt inklusive kasse	15,2 kg
Til borer	12 - 110 mm

Produkttype

Toarmet aftrækker

**Tilbehør**

Indvendig aftrækker, enkelt Type 10	882600 10
Indvendig aftrækker, enkelt Type 7	882600 7
Indvendig aftrækker, enkelt Type 1	882600 1
Modhold, enkelt Type 4	882800 4
Indvendig aftrækker, enkelt Type 5	882600 5
Indvendig aftrækker, enkelt Type 3	882600 3
Indvendig aftrækker, enkelt Type 6	882600 6
Modhold, enkelt Type 2	882800 2
Modhold, enkelt Type 1	882800 1
Indvendig aftrækker, enkelt Type 2	882600 2
Indvendig aftrækker, enkelt Type 4	882600 4