

**Ansell****Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-920, Handskestørrelse: 7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094385 7
GTIN	10076490489417
Artikelklasse	04P

**Beskrivelse****Udførelse:**

HyFlex® 11-920. Med Ansell Grip-Technology™: Mikroskopisk små kanaler i nitrilbelægningen leder olien væk fra kontaktfladen og garanterer et sikkert greb. Særlig velegnet til metalproduktion, generel fabriks- og maskinvedligeholdelse.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Gribeevne ved olie	meget god
Varmebeskyttelse	kendes ikke
Pasform	meget god
Åndbarhed	god
silikonefri	nej

DMF-fri	nej
Materiale, belægning	Nitril
Gribeevne ved fugt	god
Handskestørrelse	7
Føleevne	god
Serie	HyFlex®
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handsketype	Universalhandsker
Indhold	12
Handskeegenskab	Silikonefri
Handskeegenskab	latexfri
EN 388	3131A
Bæremateriale	Nylon
Belægning	Nitril
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Længde	246 mm
Farve	blå
Vægt	25 g
Strikketeknologi	15G
Anvendelse	flergangsbrug
Materiale	Nitril
Produkttype	Universalhandsker