

**Hylde- basisreol, Dybde 500 mm, Højde / hylde bredde: 2500/750mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	990504 2500/750
GTIN	4004514204868
Artikelklasse	96P

**Beskrivelse****Udførelse:**

T-profilramme og hylde forzinket. Kan leveres med en maksimal **hyldebelastning** på 150 kg pr. hylde. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 25 mm. Hurtig opstilling takket være enkel indstiksførelse.

**Belastning pr. enhed:** ved højde 2000 mm 1300 kg, ved 2500 mm 1700 kg, ved 3000 mm 2300 kg.

**Beskrivelse:****Opstillingsmål:**

**Basisreol:** Nom. længde + 60 mm

**Påbygningsreol:** Nom. længde + 6 mm

**Rammedybde, i alt:** Nom. dybde + 36 mm

**Anvendelse:**

Ideel til industri, håndværk, handel, administration, arkiv osv. med optimal pladsudnyttelse.

**Leveringsomfang:**

Basisreol med krydsstivere. 1 diagonalstiver pr. påbygningsreol.

**Bemærk:**

- **Klemfødder medfølger.**
- **Gulv- og vægmontering medfølger ikke.**
- **Passende gulvforankring nr. 990854.**
- **Kan kun betjenes fra én side pga. krydsstiver til stabilisering.**

- Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 600 mm.
- Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

## Teknisk beskrivelse

Antal profilrammer	2
Reolkonstruktion	Basisreol
Dybde	536 mm
Højde	2500 mm
Opstillingsmål, basisreol, bredde	810 mm
Bredde	810 mm
Reolhøjde	2500 mm
Antal hylder	6
Hylde, dybde	500 mm
Reoldybde	500 mm
Hylde, bredde	750 mm
maks. belastning pr. enhed	1800 kg
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	150 kg
Hylde, tykkelse	25 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Monteringsudførelse	Indstiksreol
Materiale	forzinket
Produktnavnsegenskab	Dybde 500 mm
Produkttype	Hyldereol