

Hylde- basisreol, dybde 600 mm, Højde / hylde bredde: 2500/1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	990508 2500/1000
GTIN	4004514202628
Artikelklasse	96P

Beskrivelse**Udførelse:**

T-profilramme og hylde forzinket. Kan leveres med en maksimal **hyldebelastning** på 150 kg pr. hylde. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 25 mm. Hurtig opstilling takket være enkel indstiksførelse.

Belastning pr. enhed: ved højde 2000 mm 1300 kg, ved 2500 mm 1700 kg, ved 3000 mm 2300 kg.

Beskrivelse:**Opstillingsmål:**

Basisreol: Nom. længde + 60 mm

Påbygningsreol: Nom. længde + 6 mm

Rammedybde, i alt: Nom. dybde + 36 mm

Anvendelse:

Ideel til industri, håndværk, handel, administration, arkiv osv. med optimal pladsudnyttelse.

Leveringsomfang:

Basisreol med krydsstivere. 1 diagonalstiver pr. påbygningsreol.

Bemærk:

- **Klemfødder medfølger.**
- **Gulv- og vægmontering medfølger ikke.**
- **Passende gulvforankring nr. 990854.**
- **Kan kun betjenes fra én side pga. krydsstiver til stabilisering.**

- Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 600 mm.
- Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Reolhøjde	2500 mm
Antal hylder	6
Antal profilrammer	2
Opstillingsmål, basisreol, bredde	1060 mm
Reolkonstruktion	Basisreol
Hylde, dybde	600 mm
Reoldybde	600 mm
Hylde, bredde	1000 mm
maks. belastning pr. enhed	1800 kg
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	150 kg
Hylde, tykkelse	25 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Monteringsudførelse	Indstiksreol
Materiale	forzinket
Produktnavnsegenskab	dybde 600 mm
Produkttype	Hyldereol

Tilbehør

Indstiksskilleplader, faste, forzinkede Højde×dybde 300X600 mm	990581 300X600
Indstiksskilleplader, faste, forzinkede Højde×dybde 400X600 mm	990581 400X600
Indstiksskilleplader, faste, forzinkede Højde×dybde 500X600 mm	990581 500X600

Indstiksskilleplader, faste, forzinkede Højde×dybde 200X600 mm	990581 200X600
Hylde, forzinket Breddexdybde 1000X600 mm	990580 1000X600
Klemfod	990852