

Honeywell**Nitrilhandsker, par Polytril™, Handskestørrelse: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094370 10
GTIN	3603835500065
Artikelklasse	09A

Beskrivelse**Udførelse:**

Polytril™. Handsker med nitrilbelægning til håndtering af små dele i fedtede, fugtige og smudsige miljøer.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

DMF-fri	nej
Åndbarhed	god
Producentbetegnelse	Polytril
Føleevne	god
Gribeevne ved fugt	god
Varmebeskyttelse	kendes ikke

Gribeevne ved olie	meget god
Handkestørrelse	10
Materiale, belægning	Nitril
Pasform	meget god
Serie	Polytril™
Handsketype	Universalhandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
Indhold	10
Handskeegenskab	DMF-fri
Handskeegenskab	allergiker-hudvenlig
EN 388	4121X
Bæremateriale	Polyamid
Belægning	Nitril
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Længde	220 - 260 mm
Farve	hvid / grå
Vægt	36-50 g
Strikketeknologi	13G
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	1
Produkttype	Universalhandsker