

**Hylde- basisreol, dybde 400 mm, Højde / hylde bredde: 2000/1000mm****Bestillingsdata**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | 990540 2000/1000 |
| GTIN                | 4004514202840    |
| Artikelklasse       | 96P              |

**Beskrivelse****Udførelse:**

T-profilramme og hylde forzinket. Kan leveres med en maksimal **hyldebelastning** på 250 kg pr. hylde. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 25 mm. Hurtig opstilling takket være enkel indstiksførelse.

**Belastning pr. enhed:** ved højde 2000 mm 1300 kg, ved 2500 mm 1700 kg, ved 3000 mm 2300 kg.

**Beskrivelse:****Opstillingsmål:**

**Basisreol:** Nom. længde + 60 mm

**Påbygningsreol:** Nom. længde + 6 mm

**Rammedybde, i alt:** Nom. dybde + 36 mm

**Anvendelse:**

Ideel til industri, håndværk, handel, administration, arkiv osv. med optimal pladsudnyttelse.

**Leveringsomfang:**

Basisreol med krydsstivere. 1 diagonalstiver pr. påbygningsreol.

**Bemærk:**

- **Klemfødder medfølger.**
- **Gulv- og vægmontering medfølger ikke.**
- **Passende gulvforankring nr. 990854.**
- **Kan kun betjenes fra én side pga. krydsstiver til stabilisering.**

- Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 600 mm.
- Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

## Teknisk beskrivelse

|   |              |
|---|--------------|
| Reolkonstruktion  | Basisreol    |
| Antal hylder  | 5            |
| Reolhøjde   | 2000 mm      |
| Opstillingsmål, basisreol, bredde                               | 1060 mm      |
| Antal profilrammer  | 2            |
| Hylde, dybde  | 400 mm       |
| Reoldybde   | 400 mm       |
| Hylde, bredde   | 1000 mm      |
| maks. belastning pr. enhed                                      | 1300 kg      |
| Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 250 kg       |
| Hylde, tykkelse   | 40 mm        |
| Højdeindstilling i intervaller                                  | 25 mm        |
| Monteringsudførelse   | Indstiksreol |
| Materiale   | forzinket    |
| Produktnavnsegenskab  | dybde 400 mm |
| Produkttype   | Hyldereol    |

## Tilbehør

|  |                 |
|--|-----------------|
| Indstiksskilleplader, faste, forzinkede Højde x dybde 210X400 mm | 990583 210X400  |
| Hylde, forzinket Breddexdybde 1000X400 mm                        | 990582 1000X400 |
| Indstiksskilleplader, faste, forzinkede Højde x dybde 310X400 mm | 990583 310X400  |
|  | 990583 510X400  |

Indstiksskilleplader, faste, forzinkede Højde×dybde  
510X400 mm

Indstiksskilleplader, faste, forzinkede Højde×dybde  
410X400 mm

990583 410X400

Klemfod

990852