



Nitrilhandsker, par 03410, Handskestørrelse: 9



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094423 9
GTIN	4059904105348
Artikelklasse	09H

Beskrivelse

Udførelse:

Robust handske af bomuldsjersey med nitrilbelægning til middeltunge og tunge opgaver. Med markant længere levetid end kraftige læderhandsker og mere robust og fleksibel end PVC-handsker. Effektiv fedt- og oliespærre. Særligt velegnet til grovstøbedele, kunststof-formdele, stangstål, metalplade, high-performance-kabler, byggematerialer, ubehandlet træ. 03410. Med strikket bund og 3/4-belægning for at opnå bedre åndbarhed.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Gribeevne ved fugt	meget god
Materiale, belægning	Nitril
Føleevne	moderat
Pasform	god

DMF-fri	ja
Handskestørrelse	9
Varmebeskyttelse	kendes ikke
Gribeevne ved olie	moderat
silikonefri	ja
Åndbarhed	moderat
Handsketype	Universalhandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Indhold	12
EN 388	4221X
Bæremateriale	Bomuld
Belægning	Nitril
belægningsvariant	3/4-belægning
Anvendelsesområde	Heavy Duty
Farve	blå/natur
Vægt	40,8 g
Anvendelse	flergangsbrug
Produkttype	Universalhandsker