

**Ansell****Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-920, Handskestørrelse: 8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094385 8
GTIN	10076490489400
Artikelklasse	04P

**Beskrivelse****Udførelse:**

HyFlex® 11-920. Med Ansell Grip-Technology™: Mikroskopisk små kanaler i nitrilbelægningen leder olien væk fra kontaktfladen og garanterer et sikkert greb. Særlig velegnet til metalproduktion, generel fabriks- og maskinvedligeholdelse.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

DMF-fri	nej
Åndbarhed	god
Handskestørrelse	8
Varmebeskyttelse	kendes ikke
Gribeevne ved fugt	god

Føleevne	god
Gribeevne ved olie	meget god
silikonefri	nej
Pasform	meget god
Materiale, belægning	Nitril
Serie	HyFlex®
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handsketype	Universalhandsker
Indhold	12
Handskeegenskab	Silikonefri
Handskeegenskab	latexfri
EN 388	3131A
Bæremateriale	Nylon
Belægning	Nitril
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Længde	246 mm
Farve	blå
Vægt	25 g
Strikketeknologi	15G
Anvendelse	flergangsbrug
Materiale	Nitril
Produkttype	Universalhandsker