

**Honeywell****Nitrilhandsker, par Polytril™ Top, Handskestørrelse: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094440 10
GTIN	3603835500201
Artikelklasse	09A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Polytril™ Top. Handsker med **fuld nitrilbelægning over håndledet** til tunge aktiviteter i våde og olierede miljøer. Den mørke farve gør den meget uimodtagelig over for smuds. Særligt velegnet til montagearbejde i olierede og fedtede miljøer, udendørs arbejde under fugtige forhold, byggebranchen.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Varmebeskyttelse	kendes ikke
Pasform	god
Gribeevne ved fugt	meget god
Åndbarhed	kendes ikke
Føleevne	god

Materiale, belægning	Nitril
Handskestørrelse	10
DMF-fri	nej
Producentbetegnelse	Polytril Top
Gribeevne ved olie	meget god
Serie	Polytril™
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handsketype	Universalhandsker
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
Indhold	10
Handskeegenskab	allergiker-hudvenlig
Handskeegenskab	DMF-fri
EN 388	4121X
Bæremateriale	Polyamid
Belægning	Nitril
belægningsvariant	fuld belægning
Anvendelsesområde	Heavy Duty
Længde	230 - 270 mm
Farve	sort
Vægt	50-70 g
Strikketeknologi	13G
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	1
Produkttype	Universalhandsker