



## Nitrilhandsker, par Sahara® 100, Handskestørrelse: 7



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094413 7
GTIN	4008198710073
Artikelklasse	04Q

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sahara® 100. Handske af bomuldstricot med strikket bund og 3/4-nitrilbelægning til sikker og bekvem beskyttelse ved arbejde med olierede og våde dele. **Oeko-Tex standard 100** og iht. EU 1935/2004 egnet til **håndtering af levnedsmidler**. Særligt velegnet til arbejde med våde eller olierede dele, blikkenslagerarbejde, havearbejde, byggebranchen.

#### Norm:

EN 388; EN ISO 21420

#### Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

### Teknisk beskrivelse

Føleevne	moderat
Producentbetegnelse	Sahara 100
Gribeevne ved fugt	meget god
Gribeevne ved olie	moderat

Pasform	god
Åndbarhed	moderat
Varmebeskyttelse	kendes ikke
DMF-fri	ja
Handkestørrelse	7
Materiale, belægning	Nitril
Handsketype	Universalhandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
Indhold	13
Handskeegenskab	Levnedsmiddelcertificering
Handskeegenskab	DMF-fri
Handskeegenskab	latexfri
elektrostatisk egenskab	0,9 sek. iht. afladning EN 61340-5-1
EN 388	3111X
Bæremateriale	Bomuld
Belægning	Nitril
belægningsvariant	3/4-belægning
Anvendelsesområde	Allround
Længde	240 - 260 mm
Farve	gul
Vægt	81 g
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	1
Produkttype	Universalhandsker