


Grenreoler, tosidede, Dybde 2×600 mm, Reolbredde: 3750mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	991718 3750
GTIN	2050001760685
Artikelklasse	960

Beskrivelse

Udførelse:

Gavl IPE-profiler IPE 120 varmvalset. Bærearne IPE-profil til skruemontering. Rullesikring påsvejset. Bærearne til stikbar rullesikring på forespørgsel.

Beskrivelse:

Opstillingsmål:

Antal sektioner × aksemål + 1 gavlbredde (64 mm).

Samlet dybde = nom. dybde + 120 mm til gavl hhv. fod (gælder både for reoler på én og begge sider).

Leveringsomfang:

Alle reoler inklusive vandrette forbindelsesstykker og krydsstiver samt sikkerhedsankere til gulvforankring.

Lakering:

Gavle RAL 5010 enzianblå, bærearne RAL 2004 orange.

Bemærk:

- **Som yderligere mål er det som standard muligt at levere: Højder 2000 / 3000 / 3500 mm. Dybde 750 mm. Bredder 750 / 1000 mm.**
- **Grenreoler med afvigende mål og belastninger på forespørgsel.**
- **Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.**

Teknisk beskrivelse

Akselmål = modulbredde	1250 mm
Reolhøjde	2500 mm
Antal reolgavle	4
Antal reolsektioner	3
Reolbredde	3750 mm
Opstillingsmål	3814 mm
Antal niveauer	10
Antal bærearne, tosidet	32
Bærearne, bæreevne	400 kg
Grenreol, højde	2500 mm
Højdeindstilling i intervaller	100 mm
Monteringsudførelse	Påskruede bærearne
Bærearne, dybde	400-600 mm
Farveudvalg	RAL 5010, 2004
Produktnavnsegenskab	Dybde 2×600 mm
Dybde, dobbeltsidet	600 mm
Bæreevne pr. bærearne	400 kg
Bæreevne pr. gavle inklusive bundmodul	4000 kg
Produkttype	Grenreol