

**Garant**

**Tunggodspåbygningsreol med 1 søjleramme, nyttedybde 1350 mm, Højde: 2000mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	993010 2000
GTIN	4045197521866
Artikelklasse	91W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Søjleramme af C-profil 100 mm bred. Med ophængshuller med intervaller på 50 mm til ophængning af udtrækshylder. Med låsestang (enkeltudtræksspærre), top og bagbeklædning (4 dele ved str. 2000, 5 dele ved str. 2500).

**Anvendelse:**

Til bestykning med udtrækshylder nr. 993101; 993111, og med sidepaneler nr. 993260; 993270, hængslede låger nr. 993321; 993331 og elektriske jalousilåger nr. 993310 – 993316.

**Lakering:**

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.**

**Bemærk:**

- **Af hensyn til sikkerheden skal reolen i bundpladerne forankres i gulvet med egnet befæstelsesmateriale.**
- **Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.**

**Teknisk beskrivelse**

Maks. bestykning med udtrækshylde/hylde	3
---	---

Nyttehøjde	1890 mm
Belastnings pr. enhed (enkeltenhed)	4000 kg
Top, bæreevne	500 kg
Højde	2000 mm
Materialetykkelse	2 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	4000 kg
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	50 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	nyttedybde 1350 mm
Bredde	1020 mm
Dybde	1370 mm
Nyttebredde	920 mm
Nyttedybde	1350 mm
Palle, indlagring	Langsgående lagring af paller
Produkttype	Tunggodsreol