


## Grenreoler, enkeltsidede, dybde 500 mm, Reolbredde: 6250 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	991712 6250
GTIN	2050001760500
Artikelklasse	960

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Gavl IPE-profiler IPE 120 varmvalset. Bærearne IPE-profil til skruemontering. Rullesikring påsvejset. Bærearne til stikbar rullesikring på forespørgsel.

#### Beskrivelse:

##### Opstillingsmål:

Antal sektioner  $\times$  aksemål + 1 gavlbredde (64 mm).

Samlet dybde = nom. dybde + 120 mm til gavl hhv. fod (gælder både for reoler på én og begge sider).

##### Leveringsomfang:

Alle reoler inklusive vandrette forbindelsesstykker og krydsstiver samt sikkerhedsankere til gulvforankring.

##### Lakering:

Gavle RAL 5010 enzianblå, bærearne RAL 2004 orange.

##### Bemærk:

- **Som yderligere mål er det som standard muligt at levere: Højder 2000 / 3000 / 3500 mm. Dybde 750 mm. Bredder 750 / 1000 mm.**
- **Grenreoler med afvigende mål og belastninger på forespørgsel.**
- **Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.**

### Teknisk beskrivelse

Akselmål = modulbredde	1250 mm
------------------------	---------

Antal reolgavle	6
Antal reolsektioner	5
Opstillingsmål	6314 mm
Antal niveauer	5
Reolbredde	6250 mm
Antal bærearmer, ensidet	24
Reolhøjde	2500 mm
Bærearmer, bæreevne	400 kg
Grenreol, højde	2500 mm
Højdeindstilling i intervaller	100 mm
Monteringsudførelse	Påskruede bærearmer
Bærearmer, dybde	400-600 mm
Farveudvalg	RAL 5010, 2004
Produktnavnsegenskab	dybde500 mm
Dybde, enkeltsidet	500 mm
Bæreevne pr. bærearmer	400 kg
Bæreevne pr. gavler inklusive bundmodul	2000 kg
Produkttype	Grenreol