

Garant**Tunggodsbasisreol med 2 søjleramme, nyttedybde 950 mm, Højde: 2000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	993020 2000
GTIN	4045197521880
Artikelklasse	91W

Beskrivelse**Udførelse:**

Søjleramme af C-profil 100 mm bred. Med ophængshuller med intervaller på 50 mm til ophængning af udtrækshylder. Med låsestang (enkeltudtræksspærre), top og bagbeklædning (4 dele ved str. 2000, 5 dele ved str. 2500).

Anvendelse:

Til bestykning med udtrækshylder nr. 993101; 993111, og med sidepaneler nr. 993260; 993270, hængslede låger nr. 993321; 993331 og elektriske jalousilåger nr. 993310 – 993316.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.**

Bemærk:

- **Af hensyn til sikkerheden skal reolen i bundpladerne forankres i gulvet med egnet befæstelsesmateriale.**
- **Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.**

Teknisk beskrivelse

Top, bæreevne	500 kg
Højde	2000 mm

Maks. bestykning med udtrækshylde/hylde	3
Belastnings pr. enhed (enkeltenhed)	4000 kg
Nyttehøjde	1890 mm
Materialetykkelse	2 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	4000 kg
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	50 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	nyttedybde 950 mm
Bredde	1520 mm
Dybde	970 mm
Nyttebredde	1320 mm
Nyttedybde	950 mm
Palle, indlagring	tværgående lagring af paller
Produkttype	Tunggoodsreol