

Garant**Parallelskruestik med drejeplade, Kæbebredde: 80mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	967010 80
GTIN	4045197612236
Artikelklasse	91J

Beskrivelse**Udførelse:****Stor opspændingsnøjagtighed med prisme præcisionsføring.**

Åbnes bagud. Af førsteklasses støbegods (GG 25) med perlitisk struktur. Lang og ekstra nøjagtig **prismepræcisionsføring**. Præcis spindellejring; spindel er forsynet med trapezgevind og er helt skjult og beskyttet mod snavs. Stor, planfræset amboltflade til enkle opretningsopgaver. De hærdede stålklæber er riflede og kan udskiftes med glatte, slebne klæber (se reserve-klæberne).

Med drejeplade, kan drejes 360° og fastgøres i hver enkelt stilling ved hjælp af klemmemekanisme.

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

Lakering:

Sølvgrå.

Teknisk beskrivelse

Spændvidde	100 mm
Materiale	kraftigt støbejern (GG 25)
Åbningsretning	åbnes bagud
Kæbebredde	80 mm

Produkttype

Parallel-skruestik

Tilbehør

Underlagsplade til skruestik	967330
Reservebakker, par riflede Kæbebredde 80 mm	967040 80
Drejeplade, enkelt Kæbebredde 80 mm	967020 80
Reservebakker, par slebne Kæbebredde 80 mm	967045 80
Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250