

**Garant****Parallelskruestik med drejeplade, Kæbebredde: 100mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 967010 100    |
| GTIN                | 4045197612243 |
| Artikelklasse       | 91J           |

**Beskrivelse****Udførelse:****Stor opspændingsnøjagtighed med prisme præcisionsføring.**

**Åbnes bagud.** Af førsteklasses støbegods (GG 25) med perlitisk struktur. Lang og ekstra nøjagtig **prismepræcisionsføring**. Præcis spindellejring; spindel er forsynet med trapezgevind og er helt skjult og beskyttet mod snavs. Stor, planfræset amboltflade til enkle opretningsopgaver. De hærdede stål-kæber er riflede og kan udskiftes med glatte, slebne kæber (se reserve-kæberne).

**Med drejeplade**, kan drejes 360° og fastgøres i hver enkelt stilling ved hjælp af klemmemekanisme.

**Leveringsomfang:**

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

**Lakering:**

Sølvgrå.

**Teknisk beskrivelse**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Spændvidde     | 145 mm                     |
| Åbningsretning | åbnes bagud                |
| Materiale      | kraftigt støbejern (GG 25) |
| Kæbebredde     | 100 mm                     |

| Produkttype | Parallel-skruestik |
|-------------|--------------------|
|-------------|--------------------|

## Tilbehør

|  |                |
|--|----------------|
| Magnet-skruestikbakker, parAluminium, glatte, standard<br>Kæbebredde 100 mm        | 967721 100     |
| Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250                             | 967328 300X250 |
| Magnet-skruestikbakker, parAluminium / fiberoverflade,<br>glatte Kæbebredde 100 mm | 967724 100     |
| Magnet-skruestikbakker, parPolyurethan, prisme<br>Kæbebredde 100 mm                | 967729 100     |
| Letmetal-skruestikbakker, par med klemfjedre<br>Kæbebredde 100 mm                  | 967711 100     |
| Reservebakker, par riflede Kæbebredde 100 mm                                       | 967040 100     |
| Underlagsplade til skruestik   | 967330         |
| Drejeplade, enkelt Kæbebredde 100 mm   | 967020 100     |
| Magnet-skruestikbakker, parFilt, glatte Kæbebredde 100<br>mm                       | 967726 100     |
| Magnet-skruestikbakker, parAluminium, profilerede<br>Kæbebredde 100 mm             | 967722 100     |
| Reservebakker, par slebne Kæbebredde 100 mm  | 967045 100     |
| Magnet-skruestikbakker, parAluminium, prisme<br>Kæbebredde 100 mm                  | 967723 100     |
| Magnet-skruestikbakker, parGummi, glatte Kæbebredde<br>100 mm                      | 967727 100     |
| Magnet-skruestikbakker, parPolyurethan, riflede<br>Kæbebredde 100 mm               | 967728 100     |