


## Grenreoler, tosidede, Dybde 2×500 mm, Reolbredde: 5000mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 991717 5000   |
| GTIN                | 2050001760647 |
| Artikelklasse       | 960           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Gavl IPE-profiler IPE 120 varmvalset. Bærearne IPE-profil til skruemontering. Rullesikring påsvejset. Bærearne til stikbar rullesikring på forespørgsel.

#### Beskrivelse:

#### Opstillingsmål:

Antal sektioner × aksemål + 1 gavlbredde (64 mm).

Samlet dybde = nom. dybde + 120 mm til gavl hhv. fod (gælder både for reoler på én og begge sider).

#### Leveringsomfang:

Alle reoler inklusive vandrette forbindelsesstykker og krydsstiver samt sikkerhedsanker til gulvforankring.

#### Lakering:

Gavle RAL 5010 enzianblå, bærearne RAL 2004 orange.

#### Bemærk:

- Som yderligere mål er det som standard muligt at levere: Højder 2000 / 3000 / 3500 mm. Dybde 750 mm. Bredder 750 / 1000 mm.
- Grenreoler med afvigende mål og belastninger på forespørgsel.
- Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

### Teknisk beskrivelse

|           |         |
|-----------|---------|
| Reolhøjde | 2500 mm |
|-----------|---------|

|  |                    |
|--|--------------------|
| Opstillingsmål                         | 5064 mm            |
| Antal reolgavle                        | 5                  |
| Akselmål = modulbredde                 | 1250 mm            |
| Reolbredde                             | 5000 mm            |
| Antal reolsektioner                    | 4                  |
| Antal niveauer                         | 10                 |
| Antal bærearne, tosidet                | 40                 |
| Bærearne, bæreevne                     | 400 kg             |
| Grenreol, højde                        | 2500 mm            |
| Højdeindstilling i intervaller         | 100 mm             |
| Monteringsudførelse                    | Påskruede bærearne |
| Bærearne, dybde                        | 400-600 mm         |
| Farveudvalg                            | RAL 5010, 2004     |
| Produktnavnsegenskab                   | Dybde 2×500 mm     |
| Dybde, dobbeltsidet                    | 500 mm             |
| Bæreevne pr. bæearne                   | 400 kg             |
| Bæreevne pr. gavle inklusive bundmodul | 4000 kg            |
| Produkttype                            | Grenreol           |