

Garant**Parallelskruestik med klembøjle, Kæbebredde: 60mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	967030 60
GTIN	4045197612311
Artikelklasse	91J

Beskrivelse**Udførelse:****Stor opspændingsnøjagtighed med prisme præcisionsføring.****Åbnes bagud.** Af førsteklasses støbegods (GG 25) med perlitisk struktur. Lang og ekstra nøjagtig **prismepræcisionsføring**. Præcis spindellejring; spindlen er forsynet med trapezgevind og er helt skjult og beskyttet mod snavs. Stor, planfræset amboltflade til enkle opretningsopgaver. De hærdede stålbacker er slebne og kan udskiftes med riflede backer (se reservebacker).**Anvendelse:**

Til fastspænding på filebænk.

Teknisk beskrivelse

Spændvidde	65 mm
Klemområde	0 - 53 mm
Vægt	2,5 kg
Materiale	kraftigt støbejern (GG 25)
Åbningsretning	åbnes bagud

Kæbebredde	60 mm
Produkttype	Parallel-skruestik

Tilbehør

Underlagsplade til skruestik	967330
Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250
Reservebakker, par slebne Kæbebredde 60 mm	967045 60