

Garant**Parallelskruestik Med drejeplade, Kæbebredde: 100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	967120 100
GTIN	4045197612557
Artikelklasse	91J

Beskrivelse**Udførelse:****Sænksmedet helt i stål – går garanteret ikke i stykker.**

Åbnes foran. Med rørspændebakker under de normale bakker. Kraftig, CNC-bearbejdet præcisionsspindel med valset gevind. Spindel og styrebaner er beskyttet mod snavs. Stor hærdet amboltflade til opretnings- og prægningsarbejde. Dobbelt justerbar føring. Med massive, overfladehærdede spændebakker (kan ikke udskiftes).

Fordel:

- **Spændepind med faldsikring i begge sider – ingen generende støjudvikling.**
- **Hurtig åbning og lukning takket være stor gevindstigning på spindlen.**
- **Udskiftelig spændepind.**
- **Præget åbningsviddeskala.**

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

Bemærk:

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967520.

Teknisk beskrivelse

Materiale	sænksmedet stål
Åbningsretning	åbnes foran
Kæbebredde	100 mm

udskiftelige bakker	nej
Produkttype	Parallel-skruestik

Tilbehør

Magnet-skruestikbakker, parPolyurethan, riflede Kæbebredde 100 mm	967728 100
Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250
Magnet-skruestikbakker, parPolyurethan, prisme Kæbebredde 100 mm	967729 100
Magnet-skruestikbakker, parGummi, glatte Kæbebredde 100 mm	967727 100
Magnet-skruestikbakker, parAluminium / fiberoverflade, glatte Kæbebredde 100 mm	967724 100
Magnet-skruestikbakker, parAluminium, profilerede Kæbebredde 100 mm	967722 100
Magnet-skruestikbakker, parAluminium, glatte, standard Kæbebredde 100 mm	967721 100
Magnet-skruestikbakker, parFilt, glatte Kæbebredde 100 mm	967726 100
Underlagsplade til skruestik	967330
Drejeplade, enkelt Passer til skruestik str. 100	967140 100
Letmetal-skruestikbakker, par med klemfjedre Kæbebredde 100 mm	967711 100
Magnet-skruestikbakker, parAluminium, prisme Kæbebredde 100 mm	967723 100