


Grenreoler, tosidede, Dybde 2×400 mm, Reolbredde: 1250mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	991716 1250
GTIN	2050001760562
Artikelklasse	960

Beskrivelse

Udførelse:

Gavl IPE-profiler IPE 120 varmvalset. Bærearne IPE-profil til skruemontering. Rullesikring påsvejset. Bærearne til stikbar rullesikring på forespørgsel.

Beskrivelse:

Opstillingsmål:

Antal sektioner × aksemål + 1 gavlbredde (64 mm).

Samlet dybde = nom. dybde + 120 mm til gavl hhv. fod (gælder både for reoler på én og begge sider).

Leveringsomfang:

Alle reoler inklusive vandrette forbindelsesstykker og krydsstiver samt sikkerhedsankere til gulvforankring. **Dobbeltsidet reol (basisreol):** 2 dobbeltsidede gavle med hver især 2 bundmodul og 8 bærearne (= 10 lagerniveauer).

Lakering:

Gavle RAL 5010 enzianblå, bærearne RAL 2004 orange.

Bemærk:

- Som yderligere mål er det som standard muligt at levere: Højder 2000 / 3000 / 3500 mm. Dybde 750 mm. Bredder 750 / 1000 mm.
- Grenreoler med afvigende mål og belastninger på forespørgsel.
- Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Antal niveauer	10
Antal reolgavle	2
Antal bærearne, tosidet	16
Opstillingsmål	1314 mm
Reolbredde	1250 mm
Antal reolsektioner	1
Reolhøjde	2500 mm
Akselmål = modulbredde	1250 mm
Bærearne, bæreevne	400 kg
Grenreol, højde	2500 mm
Højdeindstilling i intervaller	100 mm
Monteringsudførelse	Påskruede bærearne
Bærearne, dybde	400-600 mm
Farveudvalg	RAL 5010, 2004
Produktnavnsegenskab	Dybde 2×400 mm
Dybde, dobbeltsidet	400 mm
Bæreevne pr. bærearne	400 kg
Bæreevne pr. gavl inklusive bundmodul	4000 kg
Produkttype	Grenreol