

Garant**Parallelskruestik med klembøjle, Kæbebredde: 80mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	967030 80
GTIN	4045197612328
Artikelklasse	91J

Beskrivelse**Udførelse:****Stor opspændingsnøjagtighed med prisme præcisionsføring.****Åbnes bagud.** Af førsteklasses støbegods (GG 25) med perlitisk struktur. Lang og ekstra nøjagtig **prismepræcisionsføring**. Præcis spindellejring; spindlen er forsynet med trapezgevind og er helt skjult og beskyttet mod snavs. Stor, planfræset amboltflade til enkle opretningsopgaver. De hærdede stålbacker er slebne og kan udskiftes med riflede backer (se reservebacker).**Anvendelse:**

Til fastspænding på filebænk.

Teknisk beskrivelse

Åbningsretning	åbnes bagud
Spændvidde	100 mm
Vægt	7 kg
Materiale	kraftigt støbejern (GG 25)
Klemområde	0 - 60 mm

Kæbebredde	80 mm
Produkttype	Parallel-skruestik

Tilbehør

Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250
Reservebakker, par riflede Kæbebredde 80 mm	967040 80
Reservebakker, par slebne Kæbebredde 80 mm	967045 80
Underlagsplade til skruestik	967330