



Nitrilhandsker, par 03410, Handskestørrelse: 10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094423 10
GTIN	4059904105362
Artikelklasse	09H

Beskrivelse

Udførelse:

Robust handske af bomuldsjersey med nitrilbelægning til middeltunge og tunge opgaver. Med markant længere levetid end kraftige læderhandsker og mere robust og fleksibel end PVC-handsker. Effektiv fedt- og oliespærre. Særligt velegnet til grovstøbedele, kunststof-formdele, stangstål, metalplade, high-performance-kabler, byggematerialer, ubehandlet træ. 03410. Med strikket bund og 3/4-belægning for at opnå bedre åndbarhed.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

DMF-fri	ja
Åndbarhed	moderat
Pasform	god
Varmebeskyttelse	kendes ikke

Handkestørrelse	10
silikonefri	ja
Føleevne	moderat
Materiale, belægning	Nitril
Gribeevne ved fugt	meget god
Gribeevne ved olie	moderat
Handsketype	Universalhandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Indhold	12
EN 388	4221X
Bæremateriale	Bomuld
Belægning	Nitril
belægningsvariant	3/4-belægning
Anvendelsesområde	Heavy Duty
Farve	blå/natur
Vægt	40,8 g
Anvendelse	flergangsbrug
Produkttype	Universalhandsker