

Garant**Parallelskruestik med udskiftelige bakker, Kæbebredde: 120mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

967110 120

GTIN

4045197694195

Artikelklasse

91J

Beskrivelse**Udførelse:****Sænksmedet helt i stål – går garanteret ikke i stykker.**

Åbnes foran. Med rørspændebakker under de normale bakker. Kraftig, CNC-bearbejdet præcisionsspindel med valset gevind. Spindel og styrebaner er beskyttet mod snavs. Stor hærdet amboltflade til opretnings- og prægningsarbejde. Dobbelt justerbar føring. Indsatte spændebakker, overfladehærdede. Riflet på den ene side, glat på den anden (kan udskiftes).

Infotekst:

Faldsikringsskiver.

Præget måleskala

Føringsindstilling: Unbrakoskruer med messingtryksskiver – utrolig let gang.

Kraftige rørspændebakker.

Fordel:

- **Spændepind med faldsikring i begge sider – ingen generende støj udvikling.**
- **Hurtig åbning og lukning takket være stor gevindstigning på spindlen.**
- **Udskiftelig spændepind.**
- **Præget åbningsviddeskala.**

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

Bemærk:

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967520.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|--------------------|
| Spændvidde | 150 mm |
| Spændedybde | 80 mm |
| Åbningsretning | åbnes foran |
| Materiale | sænksmedet stål |
| Vægt | 11 kg |
| Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig Ø | 1 – 2.1/2 tommer |
| Kæbebredde | 120 mm |
| Produkttype | Parallel-skruestik |

Tilbehør

| | |
|--|----------------|
| Underlagsplade til skruestik | 967330 |
| Drejeplade, enkelt Passer til skruestik str. 120 | 967140 120 |
| Opspændingssystem med drejebakke Kæbebredde 120 mm | 967150 120 |
| Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250 | 967328 300X250 |
| Reservebakker, par med skruer til skruestik Kæbebredde 120 mm | 967145 120 |
| Højdeindstillingsudstyr til skruestik nr. 967100 / 7110 Passer til skruestik str. 120 | 967520 120 |