

Parallelskruestik LEINEN-JUNIOR, Kæbebredde: 125mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	967060 125
GTIN	2050002047464
Artikelklasse	97G

Beskrivelse

Udførelse:

Stor opspændingsnøjagtighed med prisme præcisionsføring.

Åbnes bagud. Af førsteklasses støbegods (GG 22) med perlitisk struktur. Lang og ekstra nøjagtig prisme præcisionsføring.

Præcis spindellejring; spindelen er helt skjult og beskyttet mod snavs. Letgående spindel med trapezgevind (hurtig åbning og lukning af kæber). Hærdede spændekæber, riflede/slebne, kan vendes og udskiftes. Med stor planfræset amboltflade. Ved anvendelse sammen med drejeplade nr. 967070 mulighed for 360° drejning og fastgørelse i alle positioner ved hjælp af klemmemekanismen.

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

Lakering:

Sølvgrå.

Teknisk beskrivelse

Spændedybde	88 mm
Materiale	kraftigt gråt støbejern (GG 22)
Åbningsretning	åbnes bagud
Vægt	24 kg
Spændvidde	180 mm

Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig Ø	16 - 68 mm
Kæbebredde	125 mm
Produkttype	Parallel-skruestik

Tilbehør

Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250
Magnet-skruestikbakker, par Aluminium, glatte, standard Kæbebredde 125 mm	967721 125
Højdeindstillingsudstyr til skruestik LEINEN-JUNIOR nr. 967060 Passer til skruestik str. 125	967510 125
Drejeplade til skruestik LEINEN-JUNIOR Kæbebredde 125 mm	967070 125
Magnet-skruestikbakker, par Polyurethan, prisme Kæbebredde 125 mm	967729 125
Magnet-skruestikbakker, par Aluminium / fiberoverflade, glatte Kæbebredde 125 mm	967724 125
Letmetal-skruestikbakker, par med klemfjedre Kæbebredde 125 mm	967711 125
Magnet-skruestikbakker, par Aluminium, profilerede Kæbebredde 125 mm	967722 125
Magnet-skruestikbakker, par Gummi, glatte Kæbebredde 125 mm	967727 125
Magnet-skruestikbakker, par Filt, glatte Kæbebredde 125 mm	967726 125
Magnet-skruestikbakker, par Aluminium, prisme Kæbebredde 125 mm	967723 125
Magnet-skruestikbakker, par Polyurethan, riflede Kæbebredde 125 mm	967728 125
Reservebakker, par med skruer, vendbare riflede / slebne Kæbebredde 125 mm	967080 125
Underlagsplade til skruestik	967330
Sortiment af magnet-skruestikkæber Kæbebredde 125 mm	967702 125

