


Garant**Tunggodsbasisreol med 2 søjleramme, nyttedybde 1350 mm, Højde: 2500mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	993000 2500
GTIN	4045197521859
Artikelklasse	91W

Beskrivelse**Udførelse:**

Søjleramme af C-profil 100 mm bred. Med ophængshuller med intervaller på 50 mm til ophængning af udtrækshylder. Med låsestang (enkeltudtræksspærre), top og bagbeklædning (4 dele ved str. 2000, 5 dele ved str. 2500).

Anvendelse:

Til bestykning med udtrækshylder nr. 993101; 993111, og med sidepaneler nr. 993260; 993270, hængslede låger nr. 993321; 993331 og elektriske jalousilåger nr. 993310 – 993316.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.**

Bemærk:

- **Af hensyn til sikkerheden skal reolen i bundpladerne forankres i gulvet med egnet befæstelsesmateriale.**
- **Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.**

Teknisk beskrivelse

Belastnings pr. enhed (enkeltenhed)	4000 kg
Nytte højde	2390 mm

Maks. bestykning med udtrækshylde/hylde	4
Højde	2500 mm
Top, bæreevne	500 kg
Materialetykkelse	2 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	4000 kg
Skuffeutdræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	50 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	nyttedybde 1350 mm
Bredde	1120 mm
Dybde	1370 mm
Nyttebredde	920 mm
Nyttedybde	1350 mm
Palle, indlagring	Langsgående lagring af paller
Produkttype	Tunggoodsreol