


Grenreoler, enkeltsidede, dybde 500 mm, Reolbredde: 1250 mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 991712 1250 |
| GTIN | 2050001760463 |
| Artikelklasse | 960 |

Beskrivelse

Udførelse:

Gavl IPE-profiler IPE 120 varmvalset. Bærearne IPE-profil til skruemontering. Rullesikring påsvejset. Bærearne til stikbar rullesikring på forespørgsel.

Beskrivelse:

Opstillingsmål:

Antal sektioner × aksemål + 1 gavlbredde (64 mm).

Samlet dybde = nom. dybde + 120 mm til gavl hhv. fod (gælder både for reoler på én og begge sider).

Leveringsomfang:

Alle reoler inklusive vandrette forbindelsesstykker og krydsstiver samt sikkerhedsankere til gulvforankring. **Enkeltsidet reol (basisreol):** 2 enkeltsidede gavle med hver især 1 bundmodul og 4 bærearne (= 5 lagerniveauer).

Lakering:

Gavle RAL 5010 enzianblå, bærearne RAL 2004 orange.

Bemærk:

- Som yderligere mål er det som standard muligt at levere: Højder 2000 / 3000 / 3500 mm. Dybde 750 mm. Bredder 750 / 1000 mm.
- Grenreoler med afvigende mål og belastninger på forespørgsel.
- Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|--------------------|
| Antal reolsektioner | 1 |
| Antal bærearne, ensidet | 8 |
| Reolhøjde | 2500 mm |
| Reolbredde | 1250 mm |
| Antal niveauer | 5 |
| Akselmål = modulbredde | 1250 mm |
| Antal reolgavle | 2 |
| Opstillingsmål | 1314 mm |
| Bærearne, bæreevne | 400 kg |
| Grenreol, højde | 2500 mm |
| Højdeindstilling i intervaller | 100 mm |
| Monteringsudførelse | Påskruede bærearne |
| Bærearne, dybde | 400-600 mm |
| Farveudvalg | RAL 5010, 2004 |
| Produktnavnsegenskab | dybde500 mm |
| Dybde, enkeltsidet | 500 mm |
| Bæreevne pr. bærearne | 400 kg |
| Bæreevne pr. gavle inklusive bundmodul | 2000 kg |
| Produkttype | Grenreol |