

**Garant****Parallelskruestik med udskiftelige bakker, Kæbebredde: 160mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

967110 160

GTIN

4045197694218

Artikelklasse

91J

**Beskrivelse****Udførelse:****Sænksmedet helt i stål – går garanteret ikke i stykker.**

**Åbnes foran.** Med rørs্পændebakker under de normale bakker. Kraftig, CNC-bearbejdet præcisionsspindel med valset gevind. Spindel og styrebaner er beskyttet mod snavs. Stor hærdet amboltflade til opretnings- og prægningsarbejde. Dobbelt justerbar føring. Indsatte spændebakker, overfladehærdede. Riflet på den ene side, glat på den anden (kan udskiftes).

**Infotekst:**

Faldsikringsskiver.

Præget måleskala

Føringsindstilling: Unbrakoskruer med messingtryksskiver – utrolig let gang.

Kraftige rørs্পændebakker.

**Fordel:**

- **Spændepind med faldsikring i begge sider – ingen generende støj udvikling.**
- **Hurtig åbning og lukning takket være stor gevindstigning på spindlen.**
- **Udskiftelig spændepind.**
- **Præget åbningsviddeskala.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

**Bemærk:**

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967520.

## Teknisk beskrivelse

Materiale	sænksmedet stål
Åbningsretning	åbnes foran
Vægt	27 kg
Spændedybde	110 mm
Spændvidde	220 mm
Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig Ø	1 – 3.1/2 tommer
Kæbebredde	160 mm
Produkttype	Parallel-skruestik

## Tilbehør

Højdeindstillingsudstyr til skruestik nr. 967100 / 7110 Passer til skruestik str. 160	967520 160
Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250
Opspændingssystem med drejebakke Kæbebredde 160 mm	967150 160
Drejeplade, enkelt Passer til skruestik str. 160	967140 160
Reservebakker, par med skruer til skruestik Kæbebredde 160 mm	967145 160
Underlagsplade til skruestik	967330