

RIDGID
Peddinghaus**Med parallelskruestik model „Matador“, Kæbebredde: 100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	967170 100
GTIN	
Artikelklasse	93R

Beskrivelse**Udførelse:**

- Smedet helt i stål – går garanteret ikke i stykker.
- Åbnes foran med todelt trapezgevind.
- Spindel beskyttet mod tilsmudsning.
- Fræsede og overfladehærdede spændekæber.
- Hærdet føring med efterjustering.
- Måleskala til hurtig forindstilling.
- Stor hærdet amboltflade til opretnings- og prægningsarbejde.

Fast udførelse.**Infotekst:**

Op til maks.90 mm

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på arbejdsbordet.

Specialtilbehør:Reservebakker nr. 967210; 967215; 967220; 967225, **fra str. 120 mm.****Bemærk:**

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967530.

Teknisk beskrivelse

Åbningsretning	åbnes foran
----------------	-------------

Vægt	6 kg
Spændvidde	125 mm
Spændedybde	65 mm
Kæbebredde	100 mm
Serie	Matador Multiplus
Produkttype	Parallel-skruestik

Tilbehør

Magnet-skruestikbakker, parAluminium, profilerede Kæbebredde 100 mm	967722 100
Letmetal-skruestikbakker, par med klemfjedre Kæbebredde 100 mm	967711 100
Magnet-skruestikbakker, parPolyurethan, riflede Kæbebredde 100 mm	967728 100
Magnet-skruestikbakker, parAluminium / fiberoverflade, glatte Kæbebredde 100 mm	967724 100
Magnet-skruestikbakker, parAluminium, prisme Kæbebredde 100 mm	967723 100
Magnet-skruestikbakker, parGummi, glatte Kæbebredde 100 mm	967727 100
Underlagsplade til skruestik	967330
Magnet-skruestikbakker, parFilt, glatte Kæbebredde 100 mm	967726 100
Magnet-skruestikbakker, parPolyurethan, prisme Kæbebredde 100 mm	967729 100
Magnet-skruestikbakker, parAluminium, glatte, standard Kæbebredde 100 mm	967721 100
Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250