

Garant**Parallelskruestik med drejeplade og udskiftelige bakker, Kæbebredde: 120mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	967130 120
GTIN	4045197613738
Artikelklasse	91J

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet helt i stål – går garanteret ikke i stykker.

Åbnes foran. Med rørspændebakker under de normale bakker. Kraftig, CNC-bearbejdet præcisionsspindel med valset gevind. Spindel og styrebaner er beskyttet mod snavs. Stor hærdet amboltflade til opretnings- og prægningsarbejde. Dobbelt justerbar føring. Indsatte spændebakker, overfladehærdede. Riflet på den ene side, glat på den anden (kan udskiftes).

Fordel:

- **Spændepind med faldsikring i begge sider – ingen generende støjudvikling.**
- **Hurtig åbning og lukning takket være stor gevindstigning på spindlen.**
- **Udskiftelig spændepind.**
- **Præget åbningsviddeskala.**

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

Bemærk:

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967520.

Teknisk beskrivelse

Åbningsretning	åbnes foran
Materiale	sænksmedet stål
Kæbebredde	120 mm
udskiftelige bakker	ja
Produkttype	Parallel-skruestik

Tilbehør

Reservebakker, par med skruer til skruestik Kæbebredde 120 mm	967145 120
Underlagsplade til skruestik	967330
Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250
Opspændingssystem med drejebakke Kæbebredde 120 mm	967150 120
Drejeklade, enkelt Passer til skruestik str. 120	967140 120